


Conjunto paralelo EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Número de referência: 1202312

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	12.1 kgmm ²
Acionamento de torque sem carga	0.01 Nm
Torque transmissível	1 Nm
Peso do produto	630 g
Código da interface, atuador	D32B
Código da interface, Motor in	42A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS