

Silenciador AMTE-M-LH-G1

Número de referência: 1205865

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Taxa de fluxo relativa à atmosfera	17235 l/min
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	88 dB(A)
Temperatura ambiente	-40 oC...80 oC
Peso do produto	115 g
Conexão pneumática	G1
Material de inserção no amortecedor	Bronze
Material do punhão aparafusado	Latão
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS