

# Conjunto paralelo EAMM-U-86-D40-70A-102-S1

Número de referência: 1212854

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	86
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	5000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	175 kgmm <sup>2</sup>
Acionamento de torque sem carga	0.25 Nm
Torque transmissível	9.5 Nm
Peso do produto	2460 g
Código da interface, atuador	D40B
Código da interface, Motor in	70A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS