

# Conjunto paralelo EAMM-U-145-S95-140A-288

Número de referência: 1220582

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                  | Valor                      |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tamanho                         | 145                        |
| Posição de montagem             | Qualquer um                |
| Relação de transmissão          | 1:1                        |
| Velocidade rotacional máx.      | 4000 1/min                 |
| Em conformidade com LABS        | VDMA24364 zona III         |
| Temperatura de armazenamento    | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa               | 0 - 95 %                   |
| Nível de proteção               | IP40                       |
| Temperatura ambiente            | -10 oC...60 oC             |
| Momento de inércia              | 2270 kgmm <sup>2</sup>     |
| Acionamento de torque sem carga | 2 Nm                       |
| Torque transmissível            | 50 Nm                      |
| Peso do produto                 | 14850 g                    |
| Código da interface, atuador    | S95                        |
| Código da interface, Motor in   | 140A                       |
| Observação sobre os materiais   | Em conformidade com a RoHS |