


Base de apoio VABS-C8-12XB-QX

Número de referência: 1236027

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	12 mm
N.º máx. de posições da válvula	1
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	0.48 Nm...0.72 Nm
Torque de aperto máx. para montagem em parede	1.3 Nm
Peso do produto	15 g
Conexão de ar piloto 12/14	Preparado para cartucho
Conexão pneumática 1	Preparado para cartucho
Conexão pneumática 3	Preparado para cartucho
Conexão pneumática 5	Preparado para cartucho
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Reforçado com PA