


Guia do coletor VABM-C8-12E-G14-35-PT-L

Número de referência: 1247987

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	12 mm
N.º máx. de posições da válvula	35
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	0.6 Nm
Torque de aperto máx. para montagem em parede	5 Nm
Peso do produto	2138 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4