

# Manga de encaixe QSH-10-8-50

Número de referência: 130720

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                              | Padrão                                                                                                         |
| Largura nominal                                      | 4.9 mm                                                                                                         |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                                                                    |
| Desenho                                              | Desenho reto                                                                                                   |
| Tamanho da embalagem                                 | 50                                                                                                             |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                              |
| Pressão da operação dependente da temperatura        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                            |
| Observação sobre a pressão operacional               | Água: máx. 0,6 MPa a máx. 50 °C                                                                                |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Água (líquida, sem gelo)                                |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo                                                         |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                               |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                              |
| Classe de sala limpa                                 | Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente                                 | -10 oC...80 oC                                                                                                 |
| Peso do produto                                      | 1.3 g                                                                                                          |
| Conexão pneumática 1                                 | Manga de encaixe Ø 10 mm                                                                                       |
| Conexão pneumática 2                                 | Manga de encaixe Ø 8 mm                                                                                        |
| Cor do anel de desengate                             | Azul                                                                                                           |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                                     |
| Material da caixa                                    | PBT                                                                                                            |