

Tube plástico PUN-CM-12-SW

Número de referência: 130818

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diâmetro externo | 12 mm |
| Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo | 70 mm |
| Diâmetro interior | 8 mm |
| Raio de curvatura mín. | 30 mm |
| Características do tubo | com aptidão para cadeias de energia |
| Pressão da operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Resistência da superfície | 0.01 MOhm...10 MOhm |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--:] |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 °C...60 °C |
| Peso do produto por comprimento | 0.08107 kg/m |
| Conexão pneumática | Para união rápida com diâmetro externo de 12 mm |
| Cor | Preto |
| Dureza da margem | D 52 +/-3 |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material do tubo | TPE-U(PU) |