# Módulo de fixação
# EV-15/63-4

Número de referência: 13290



## Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Curso | 4 mm |
| Área de fixação | 15 x 63 |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Modo de funcionamento | Atuação simples |
| Pressão operacional | 0.2 MPa...0.6 MPa<br>2 bar...6 bar<br>29 psi...87 psi |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Adequação para a produção de baterias de iões de lítio | Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa.<br>Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente | -20 oC...40 oC |
| Peso do produto | 65 g |
| Tipo de montagem | Pelo orifício de passagem |
| Conexão pneumática | M5 |
| Material da caixa | Alumínio fundido |
| Material do diafragma | TPE-U(PU) |