


# Módulo de fixação EV-20/180-5

Número de referência: 13293

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	5 mm
Área de fixação	20 x 180
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Atuação simples
Pressão operacional	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C
Peso do produto	270 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	M5
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do diafragma	TPE-U(PU)