

Engate do tirante CRSG-M16X1,5

Número de referência: 13571

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M16 x 1,5
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	DIN 71752 ISO 8140
Conexão roscada	Rosca interna M16 x 1,5
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies níqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	4 kN
Peso do produto	380.2 g
Material da haste articulada	Aço de alta liga
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da cavilha	Aço de alta liga
Material da porca	Aço de alta liga
Material do fusível	Aço de alta liga