


Suporte de montagem PAML-MB-90-HP3

Número de referência: 1367323

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	90
Largura nominal DN	36
Série	L
Pressão operacional	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Temperatura do meio	5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Peso do produto	300 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do conector de módulo	Liga de alumínio forjada
Material dos parafusos	Aço inoxidável
Material do suporte angular	Liga de alumínio forjada