

Acoplamento de engate múltiplo KM-22-B

FESTO

Número de referência: 13694



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	4 mm
Tamanho da embalagem	1
Pressão operacional	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Conexões máx.	22
Conexão pneumática	Para tubos com diâmetro externo de 3 mm Para tubos com diâmetro externo de 4 mm Para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS