

Flange do motor EAMF-A-44C-40G-S1

Número de referência: 1460095

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	182 g
Código da interface, Motor in	40G
Código da interface, caixa de acoplamento	44C
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS