

Atuador linear DDLI-40- -

Número de referência: 1463452

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Curso | 100 mm...2000 mm |
| Diâmetro do pistão | 40 mm |
| Amortecimento | Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Detecção de posição | Com codificador de deslocamento integrado |
| Pressão operacional | 0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi |
| Modo de funcionamento | Dupla ação |
| Certificado | Marca RCM |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade) | De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade) | De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | O funcionamento lubrificado não é possível |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Força teórica em 6 bar, retração | 754 N |
| Força teórica em 6 bar, avanço | 754 N |
| Tipo de montagem | Através dos acessórios |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Material da tampa | Liga de alumínio forjada |
| Material de vedações | NBR TPE-U(PU) |