


Montagem por flange EAHH-V2-100-R1

Número de referência: 1502307

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	100
De acordo com a norma	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Capacidade máx. de carga	17 kN
Peso do produto	1880 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta