


# Módulo de fixação EV-12-3

Número de referência: 150681

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	3 mm
Área de fixação	Ø12
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Atuação simples
Pressão operacional	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...40 °C
Peso do produto	11 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	M3
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do diafragma	TPE-U(PU)