

Fita do perfil SLZS-40- -

Número de referência: 150919

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Desenho	Ranhura em T para sensor de proximidade
Comprimento máx. do perfil	2800 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Para diâmetro do pistão	Ø40
Construção	Guia do sensor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e parafuso
Material do perfil	Liga de alumínio forjada Anodizado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço de alta liga