

Compensador de comprimento VAL-1/8-10

Número de referência: 151210

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	10 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Conexão do vácuo em cima
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	62 g
Tipo de montagem	com rosca exterior M22x1,5
Montagem da ventosa	G 1/8
Conexão de vácuo	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio
Material do suporte de retenção	Alumínio POM Aço inoxidável de liga alta