


Conector fêmea MSSD-EB

Número de referência: 151687

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Na válvula solenoide de ar com parafuso central M2,5
Saída do cabo	Angular
Observação sobre a saída do cabo	Pode ser girado em 90º
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	11 g
Ligação elétrica	3 pinos Tomada Tomada angular Tipo C De acordo com EN 175301-803 De acordo com DIN EN 61984 Formato retangular MSEB Formato retangular MSN2
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Angular
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Ligação elétrica 2	Terminal do parafuso
Faixa da tensão de operação CC	0 V...300 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...250 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	6 A
Limite de corrente	6 A
Resistência a sobretensão	4 kV
Conexão protetora à terra	Presente
Conector do cabo	Pg7
Diâmetro do cabo	6 mm...8 mm
Diâmetro do cabo permissível	7.5 mm
Secção cruzada do condutor nominal	0.75 mm²
Secção cruzada da conexão	0.75 mm²

Característica	Valor
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-45 oC...90 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de contaminação	3
Material da caixa	Polímero
Cor da caixa	Preto
Material de vedações	NBR