


Atuador linear DGO-32- -PPV-A-B

Número de referência: 15225

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	10 mm...3500 mm
Diâmetro do pistão	32 mm
Amortecimento	Amortecimento pneumático, ajustável em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Princípio do acionador	Força para encravar (magnética)
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	0.14 MPa...0.7 MPa 1.4 bar...7 bar
Modo de funcionamento	Dupla ação
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Curso do amortecimento	20 mm
Força teórica em 6 bar, retração	483 N
Força teórica em 6 bar, avanço	483 N
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	6 g
Peso básico com curso de 0 mm	2400 g
Conexão pneumática	G1/8
Material da tampa	Alumínio
Material de vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da caixa	Aço de alta liga