


Compensador FKG-16-B

Número de referência: 15233

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Desvio radial +/-	1 mm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Carga permíssivel máx. a longo prazo na direção da força +/-	240 N
Peso do produto	257 g
Material do compensador de momento	Liga de alumínio anodizado forjada Aço, galvanizado
Material articulado	Aço Galvanizado
Material da peça de deslizamento	Latão