

Base de apoio do coletor com conexões de 90° NAVW-1/4-NPT-1

Número de referência: 152792

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	110 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	Óleo de éster < 0,1mg/m³, de acordo com a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...80 oC
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão de ar piloto 12/14	1/8 NPT
Conexão de ar de piloto auxiliar 12	1/8 NPT
Conexão de ar de piloto auxiliar 14	1/8 NPT
Porta de ar de piloto 12	1/8 NPT
Conexão de ar piloto 14	1/8 NPT
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Conexão pneumática 4	1/4 NPT
Material da base de apoio	Alumínio fundido