

União rápida com encaixe em T QSTF-1/2-12-B

Número de referência: 153191

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	10 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Revestimento
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Formato em L, conexão adicional, rosca fêmea, longitudinal
Tamanho da embalagem	1
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: máx. 0,6 MPa a máx. 50 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (líquida, sem gelo)
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de sala limpa	Classe 4 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Torque de aperto nominal	26 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	100 g
N.º de saídas	2
N.º das linhas de alimentação	1
Tipo de montagem	Hexágono externo, tamanho 24 mm
Conexão pneumática 1	Rosca macho R1/2
Conexão pneumática 2	Rosca interna G1/2 Para tubos de diâmetro externo 12 mm
Cor do anel de desengate	Azul
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PBT

Característica	Valor
Material dos pinos ocos	Latão níquelado
Material do anel de desengate	POM
Material do vedante do tubo	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta