

# Medidor de pressão MA-15-10-QS-8

Número de referência: 153385

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Taxa de indicação                      | 0 bar...10 bar                                     |
| Tamanho nominal do tubo, manómetro     | 15                                                 |
| Construção                             | Manómetro de Bourdon sem mecanismo de medição      |
| Tipo de montagem                       | Instalação em linha                                |
| Meio de funcionamento                  | Gases inertes<br>Fluidos neutros                   |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | Sem acetileno<br>Sem oxigénio                      |
| Pressão operacional                    | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Fator de carga intermitente            | 0.66                                               |
| Classe de precisão de medição          | 5                                                  |
| Nível de proteção                      | IP53                                               |
| Temperatura do meio                    | -20 oC...60 oC                                     |
| Temperatura ambiente                   | -20 oC...60 oC                                     |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                     |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                         |
| Posição de conexão                     | Centrado atrás                                     |
| Conexão pneumática                     | QS-8                                               |
| Materiais em contacto com o meio       | Latão                                              |
| Material do punhão aparafusado         | Latão                                              |
| Material da caixa                      | Aço                                                |
| Material da janela de inspeção         | PC                                                 |
| Cor da caixa                           | Preto                                              |
| Peso do produto                        | 10 g                                               |
| Escala                                 | Escala simples<br>bar (exterior)                   |