

# Válvula de fecho HE-2-QS-12

Número de referência: 153470

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	2/2 vias, biestável
Conexão pneumática 1	QS-12
Conexão pneumática 2	QS-12
Tipo de atuação	Manual
Tipo de montagem	Alternativa: Montagem direta por orifício de passagem Instalação em linha
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	788.4 l/min
Largura nominal	4.7 mm
Pressão operacional	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Material da caixa	Reforçado com PBT
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Bobina do pistão
Tipo de controlo	Direto
Direção de fluxo	Reversível
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de sala limpa	Classe 4 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura do meio	0 oC...60 oC
Peso do produto	47 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR