

União rápida com encaixe em T

QSYLV-3/8-3/8-U

Número de referência: 153797

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	8 mm
Profundidade de inserção do tubo	20.2 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Revestimento
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Forma em L, duplo, paralelo
Tamanho da embalagem	1
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Classificação marítima	Ver certificado
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlado	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto máx.	24 Nm
Peso do produto	72 g
N.º de saídas	2
N.º das linhas de alimentação	1
Tipo de montagem	Parafuso tubular com sextavado externo
Conexão pneumática 1	Rosca externa 3/8 NPT
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro externo de 3/8"
Temperatura ambiente, Fahrenheit	14 oF...140 oF
Cor do anel de desengate	Cinza
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material do vedante do tubo	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta