


Bico de conexão da mangueira N-3/8-P-6-MS

Número de referência: 15633

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	4.5 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	15 Nm
Peso do produto	26 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2	Para diâmetro interno do tubo de 6 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Latão