


# Bico de conexão da mangueira N-3/8-P-9-MS

Número de referência: 15634

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura nominal                                      | 7.6 mm                                                                                            |
| Tipo de vedante no perno aparafusado                 | Anel vedante                                                                                      |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                                                       |
| Desenho                                              | Desenho reto                                                                                      |
| Tamanho da embalagem                                 | 10                                                                                                |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.95 bar...16 bar                                                                                |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                                 | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Torque de aperto máx.                                | 15 Nm                                                                                             |
| Peso do produto                                      | 25 g                                                                                              |
| Conexão pneumática 1                                 | Rosca macho G3/8                                                                                  |
| Conexão pneumática 2                                 | Para diâmetro interno do tubo com 9 mm                                                            |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da caixa                                    | Latão                                                                                             |