

Bico de conexão da mangueira N-1/2-P-9-MS

Número de referência: 15635

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	8 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	1
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	18 Nm
Peso do produto	44 g
Conexão pneumática 1	rosca externa G1/2
Conexão pneumática 2	Para diâmetro interno do tubo com 9 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Latão