

# Verificador para sensores SM-TEST-1

Número de referência: 158481

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Faixa da tensão de operação CC	12 V...20 V
Fonte de alimentação	Dois blocos de baterias de 9V
Indicação do estado operacional	LED verde
Nível de proteção	IP20
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L