


Conjunto de várias posições DPVU-40

Número de referência: 161198

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	155 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da flange	Liga de alumínio forjada
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material do pino cilíndrico	Aço Galvanizado