

Conector fêmea angular PEV-1/4-A-WD

Número de referência: 161209

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Ligação elétrica	4 pinos Tomada angular
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS