

# Roda livre FLSM-25-R

Número de referência: 164236

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Direção de rotação	Sentido horário
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque teórico em 6 bar	4.98 Nm
Peso do produto	650 g
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material da manga	Aço cementado
Material do eixo	Aço cementado