


Cilindro plano EZH-2,5/9-20-B

Número de referência: 164992

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	20 mm
Diâmetro do pistão	6 mm Diâmetro equivalente
Amortecimento	Sem amortecimento
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Arranque Atuação simples
Construção	Pistão Biela retangular
Detecção de posição	Sem
Proteção contra rotação/guia	Biela retangular
Pressão operacional	0.28 MPa...0.6 MPa 2.8 bar...6 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Força teórica em 6 bar, avanço	10 N
Força de retorno da mola mín. teórica	2.8 N
Força de retorno máx. teórica da mola	4.4 N
Peso do produto	17 g
Tipo de montagem	Com furo transversal
Conexão pneumática	Conector dentado PK-3
Material da tampa	Alumínio
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio
Material da biela	Liga de cobre Niquelado