


Cilindro plano EZH-5/20-25-B

Número de referência: 164993

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	25 mm
Diâmetro do pistão	12 mm Diâmetro equivalente
Amortecimento	Sem amortecimento
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Arranque Atuação simples
Construção	Pistão Biela retangular
Detecção de posição	Sem
Proteção contra rotação/guia	Biela retangular
Pressão operacional	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Força teórica em 6 bar, avanço	52 N
Força de retorno da mola mín. teórica	8 N
Força de retorno máx. teórica da mola	10.6 N
Peso do produto	108 g
Tipo de montagem	Com furo transversal
Conexão pneumática	Conector dentado PK-3
Material da tampa	Alumínio
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio
Material da biela	Aço Niquelado