

Guia de luz SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Número de referência: 165357

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Método de medição	Pelo sensor de feixe Guia de luz
Temperatura ambiente	-20 °C...160 °C
Tamanho	M4
Peso do produto	46 g
Material da caixa	Latão Cromado
Faixa de ajustes, limite superior	280 mm
Temperatura do meio ambiente instalação em movimento	-20 °C...120 °C
Nível de proteção	IP54
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L