

Bobina do solenoide MSN1W-24AC/12DC

Número de referência: 170152

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Tempo de recolha mín.	10 ms
Ciclo de funcionamento	100%
Fator de potência cos {phi}	0.7
Características da bobina	12V CC: 5,0W 24V CA: 50 Hz, potência de tração 7,5 VA, resistência ao arranque 5,0 VA 24V CA: 60 Hz, potência de tração 5,0 VA, resistência ao arranque 3,7 VA
Flutuações permissíveis da tensão	Nos 50Hz ±10% Com 60Hz -10...+20 %
Em conformidade com LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura do meio	-10 oC...50 oC
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...50 oC
Peso do produto	80 g
Ligação elétrica	3 pinos Tipo A Fixação De acordo com EN 175301-803
Tipo de montagem	Apertado Com grampo de fixação
Material da caixa	PA
Material dos contactos do pino	Aço
Material do enrolamento	Cobre