

# Bujão QSP10-PTB

Número de referência: 172976

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	1
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Classificação marítima	Ver certificado
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	1.1 g
Tipo de montagem	Pino de montagem
Conexão pneumática 1	Cartucho de 10 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA
Material do vedante do tubo	NBR