

Bujão B-M5-B

Número de referência: 174308

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	1.33 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	1 g
Tipo de montagem	Hexágono interno, tamanho 2,5 mm
Conexão pneumática 1	rosca externa M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do bujão	Aço, galvanizado
Material da junta circular	Aço inoxidável NBR