

Conjunto de várias posições DPNC-32

Número de referência: 174418

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	249 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço
Material do pino roscado	Aço Galvanizado
Material da porca	Aço Galvanizado