

# Conjunto de montagem SMB-8-C

Número de referência: 1806790

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Desenho                                | Para guia de montagem                   |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 3 - Risco de corrosão alto              |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                          |
| Alimentação segura                     | Ver informação complementar do material |
| Temperatura ambiente                   | -40 oC...120 oC                         |
| Torque de aperto                       | 0.2 Nm...0.6 Nm                         |
| Peso do produto                        | 3.5 g                                   |
| Tipo de montagem                       | Apertado<br>Com pino filetado           |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS              |
| Material do suporte de retenção        | Liga de alumínio forjada<br>Anodizado   |
| Material dos parafusos                 | Aço inoxidável de liga alta             |