

Conjunto do pinhão DAMT-V8-125-A

Número de referência: 1812524

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	125
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 1% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	2911.6 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material da flange do perno	Aço galvanizado
Material do elemento de fixação	Aço galvanizado
Material da haste	Aço inoxidável de liga alta