

Acionamento manual auxiliar HAB-1/2

Número de referência: 184588

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	14 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Função da válvula	Elemento de escape
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Taxa de fluxo nominal padrão do escape de ar 6->5 bar	165 l/min
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Torque de aperto máx.	45 Nm
Tipo de montagem	Aparafusar
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada