

Conector fêmea NTSD-WD-9

Número de referência: 18527

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Com porca de capa
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	30 g
Ligação elétrica	4 pinos Tomada angular Terminal do parafuso
Faixa da tensão operacional CA	250 V
Limite de corrente	16 A
Conector do cabo	Pg9
Diâmetro do cabo permissível	6 mm...8 mm
Secção cruzada da conexão	1.5 mm ²
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	PBT
Material dos contactos do pino	Liga de cobre Latão