

Tomada do cabo ASI-SD-PG-M12

Número de referência: 18789

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Com porca de capa
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	27.6 g
Ligação elétrica	4 pinos Tomada reta Terminal do parafuso
Faixa da tensão operacional CA	125 V
Limite de corrente	3 A
Conector do cabo	Pg9
Secção cruzada da conexão	0.75 mm ²
Nível de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 oC...85 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto
Material da porca de capa	Niquelado
Material dos contactos do pino	Bronze