

Ventosa ESG-30

Número de referência: 189174

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro da ventosa	30 mm
Posição de montagem	Vertical
Características especiais	Antiestático
Construção	Conexão do vácuo em cima Conexão de vácuo na lateral Com compensador de altura Com compensador de altura grande
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 4
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções Foles redondos, 3,5 convoluções Redondo extra-profundo Redondo, plano Redondo, profundo
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-30 °C...200 °C
Conexão de vácuo	M14 x 1 G1/8 QS-6 PK-4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone) Vulkollan