

Ventosa ESG-200

Número de referência: 189181

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro da ventosa	200 mm
Posição de montagem	Vertical
Construção	Conexão do vácuo em cima Conexão de vácuo na lateral Com compensador de altura Com compensador de altura grande
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 6
Formato da ventosa	Redondo, plano
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-30 °C...200 °C
Conexão de vácuo	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	FPM NBR PUR VMQ (silicone)