

Suporte para ventosa de vácuo ESH-HE-5-G1/4

Número de referência: 189257

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	7 mm
Volume	1.227 cm ³
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Conexão do vácuo em cima
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 5
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	24 g
Tipo de montagem	Com rosca macho Através da porta de vácuo
Montagem da ventosa	M10
Conexão de vácuo	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	Liga de alumínio forjada NBR POM Aço
Material do suporte de retenção	Aço temperado