


# Ventosa com conexão ESS-10-SNA

Número de referência: 189288

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Raio mín. da ferramenta                          | 30 mm                                                       |
| Largura nominal                                  | 2 mm                                                        |
| Diâmetro da ventosa                              | 10 mm                                                       |
| Volume de sucção                                 | 0.05 cm <sup>3</sup>                                        |
| Posição de conexão                               | Em cima                                                     |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                                 |
| Características especiais                        | Antiestático                                                |
| Atribuição do suporte da ventosa                 | Tamanho 3                                                   |
| Formato da ventosa                               | Redondo, plano                                              |
| Pressão operacional                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pressão operacional nominal                      | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Resistência da superfície                        | 200 Ohm                                                     |
| Meio de funcionamento                            | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]        |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)           | 1 - Baixa resistência à corrosão                            |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-A1-L                                              |
| Alimentação segura                               | Ver informação complementar do material                     |
| Temperatura ambiente                             | -10 oC...70 oC                                              |
| Força de retenção na pressão operacional nominal | 3.9 N                                                       |
| Carga transversal à pressão operacional nominal  | 7.5 N                                                       |
| Peso do produto                                  | 1.5 g                                                       |
| Tipo de montagem                                 | Através da porta de vácuo                                   |
| Conexão de vácuo                                 | M4                                                          |
| Cor                                              | Ponto preto/branco                                          |
| Dureza da margem                                 | 50 +/- 5                                                    |
| Material do punhão aparafusado                   | Latão niquelado                                             |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                  |
| Material da ventosa                              | NBR                                                         |

